

G 7385 SCVi XXL FF

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516739432 / Materiaalin numero: 12426560 /
Vanhan materiaalin numero: 21738562NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•
Koneenhoito	•

G 7385 SCVi XXL FF

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat




EAN: 4002516739432 / Materiaalin numero: 12426560 /
Vanhan materiaalin numero: 21738562NER

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	10,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska
Vakiovarusteet	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan	•

G 7385 SCVi XXL FF

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing), front fit