

## G 7600 SCi AutoDos

Puoli-integroitava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu



EAN: 4002516739463 / Materiaalin numero: 12426590 /  
Vanhan materiaalin numero: 21760056NER

<b>Malli</b>	
Puoli-integroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Brilliant-valkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesuhjelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•

## G 7600 SCi AutoDos

Puoli-integroitava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.




EAN: 4002516739463 / Materiaalin numero: 12426590 /  
Vanhan materiaalin numero: 21760056NER

ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
AutoDos	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,2
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	3,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	12,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	9,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	18,0
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vakiovarusteet</b>	
1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•

G 7600 SCi AutoDos

Puoli-integroitava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)