

G 7600 SCi AutoDos

Puoli-integroitava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(A) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit



EAN: 4002516739470 / Materiaalin numero: 12426600 /
Vanhan materiaalin numero: 21760057NER

Malli	
Puoli-integroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
FlexiTimer ja EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•

G 7600 SCi AutoDos

Puoli-integroitava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739470 / Materiaalin numero: 12426600 /

Vanhan materiaalin numero: 21760057NER

QuickPowerWash	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	49,2
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	3,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	8,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	17,0

G 7600 SCi AutoDos

Puoli-integroitava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739470 / Materiaalin numero: 12426600 /
Vanhan materiaalin numero: 21760057NER

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, français (FR),
norsk, suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

•


Etuseteli – 6 x PowerDisk

•

G 7600 SCi AutoDos

Puoli-integroitava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)