

## G 7605 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit



EAN: 4002516739500 / Materiaalin numero: 12426630 /  
Vanhan materiaalin numero: 21760536NER

<b>Malli</b>	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Brilliant-valkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Valonäppäimet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
FlexiTimer ja EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesuohjelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•

## G 7605 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739500 / Materiaalin numero: 12426630 /  
Vanhan materiaalin numero: 21760536NER

PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kupitteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,5
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70

## G 7605 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739500 / Materiaalin numero: 12426630 /  
Vanhan materiaalin numero: 21760536NER

### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english  
(GB), español, français  
(FR), norsk, português,  
svenska

### Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

•


Etuseteli – 6 x PowerDisk

•

## G 7605 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm  
(installation drawing)