

G 7650 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain ?? dB(A)
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – ?? alkaen automaattiohjelmassa
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu



EAN: 4002516739548 / Materiaalin numero: 12426670 /
Vanhan materiaalin numero: 21765062NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•

G 7650 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.




EAN: 4002516739548 / Materiaalin numero: 12426670 /
Vanhan materiaalin numero: 21765062NER

ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Vakiovarusteet	
1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•

G 7650 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)