

## G 7655 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone  
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu



EAN: 4002516739562 / Materiaalin numero: 12426700 /  
Vanhan materiaalin numero: 21765562NER

<b>Malli</b>	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesuhjelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•

## G 7655 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone  
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739562 / Materiaalin numero: 12426700 /  
Vanhan materiaalin numero: 21765562NER

SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
AutoDos	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohtodon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	12,0
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vakiovarusteet</b>	
1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•