

## G 7760 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 41 dB(a) dB(A)
- Helppo täyttää pimeässäkin – BrilliantLight
- Äärimmäisen joustava ja laadukas korirakenne – MaxiComfort-korit



EAN: 4002516739609 / Materiaalin numero: 12426790 /  
Vanhan materiaalin numero: 21776062NER

<b>Malli</b>	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Valonäppäimet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
BrilliantLight	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
FlexiTimer ja EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesuojelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•

## G 7760 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739609 / Materiaalin numero: 12426790 /  
Vanhan materiaalin numero: 21776062NER

PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ilman yläkoria 65 °C	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	MaxiComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50

## G 7760 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.




EAN: 4002516739609 / Materiaalin numero: 12426790 /  
Vanhan materiaalin numero: 21776062NER

Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vakiovarusteet</b>	
1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•

## G 7760 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)