

## G 7783 SCVi AutoDos K2O FF

### Täysintegroitavat astianpesukoneet

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



- Automaattinen annostelu – AutoDos ja integroitu PowerDisk
- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Automaattinen luukun avaus kahdella koputuksella – Knock2open
- Täydellinen valaistus astioiden asettamiseen – BrilliantLight



EAN: 4002516739623 / Materiaalin numero: 12426810 /  
Vanhan materiaalin numero: 21778362NER

<b>Malli</b>	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Knock2open	•
Luukunsuljin	ComfortClose
BrilliantLight	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesuojelmat</b>	
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
QuickPowerWash	•

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF

Täysintegroitavat astianpesukoneet

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



EAN: 4002516739623 / Materiaalin numero: 12426810 /  
Vanhan materiaalin numero: 21778362NER

Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ilman yläkoria 65 °C	•
Koneenhoito	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	MaxiComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska

G 7783 SCVi AutoDos K2O FF

Täysintegroitavat astianpesukoneet

FrontFit takaa täydelliset keittiön raot ja yhtymäkohdat



EAN: 4002516739623 / Materiaalin numero: 12426810 /  
Vanhan materiaalin numero: 21778362NER

Vakiovarusteet	
1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•