

G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Täydellistä keittiömuotoilua automaattisella avauksella – Knock2open
- Helppo täyttää pimeässäkin – BrilliantLight
- Äärimmäisen joustava ja laadukas korirakenne – MaxiComfort-korit



EAN: 4002516739654 / Materiaalin numero: 12426850 /
Vanhan materiaalin numero: 21779562NER

| Malli | |
|--|----------------------------|
| Täysintegroitava astianpesukone | • |
| 60 cm astianpesukone | • |
| XXL-astianpesukone | • |
| Muotoilu | |
| Ohjauspaneelin väri | Obsidian-musta |
| Ohjauspaneelin tyyppi | täysintegroitu ohjaustaulu |
| Ohjaus | Valonäppäimet |
| Näyttö | 1-rivinen tekstinäyttö |
| Näytön väri | Valkoinen |
| MultiLingua | • |
| Käyttömukavuus | |
| Verkotus Miele@home | • |
| Autom. annostelu PowerDiskin avulla | • |
| Knock2open | • |
| BrilliantLight | • |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ajastin enintään 24 h | • |
| Toiminnan merkkivalo | optinen ja akustinen |
| Näytön kielen valinta | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Energiatehokkuusluokka (A–G) | A |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l | 6,0 |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,4 |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh | 0,54 |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh | 54 |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä | 0,29 |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia | 230 |
| Äänitasoluokka | B |
| Äänitaso, dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-tekniikka | • |
| Todistetusti hygieenistä | • |
| Lämminvesiliitäntä | • |
| Vajaatäyttö | • |
| Pesutuloksen laatu | |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone | • |
| SensorDry | • |
| Turbothermic-kiertoilmakuivaus | • |
| Aktiivinen kondenssikuivaus | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Pesuojelmat | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |

G 7795 SCVi XXL AutoDos K20

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739654 / Materiaalin numero: 12426850 /

Vanhan materiaalin numero: 21779562NER

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Teho 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Hellävarainen | • |
| Hygienia | • |
| SolarSave | • |
| ExtraQuiet 37 dB(A) | • |
| Pasta/Paella | • |
| Ilman yläkoria 65 °C | • |
| Koneenhoito | • |
| Suolan huuhtelu | • |
| Astianpesun ohjelmavaihtoehdot | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Pika | • |
| IntenseZone | • |
| Erittäin puhdas | • |
| Erittäin kuiva | • |
| Korivarustus | |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu | 3D MultiFlex -taso |
| FlexCare-lasipidike | 2 |
| FlexCare-kuppiteline | 1 |
| Korivarustus | MaxiComfort |
| Täyttömäärä astiastoja | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL-Assist | • |
| StrawClean | • |
| Turvallisuus | |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä | • |
| Suodattimen merkkivalo | • |
| Tekniset tiedot | |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 845 |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 910 |
| Sijoitusaukon syvyys, mm | 550 |
| Laitteen leveys, mm | 598 |
| Laitteen korkeus, mm | 845 |
| Laitteen syvyys, mm | 550 |
| Syvyys luukku auki, cm | 120,5 |
| Nettopaino, kg | 49,0 |
| Kokonaisliitântäteho, kW | 2,00 |
| Jännite, V | 230 |
| Sulakekoko, A | 10 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Jännitteen taajuus | 50 |
| Tulovesiletkun pituus, cm | 1,50 |

G 7795 SCVi XXL AutoDos K20

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739654 / Materiaalin numero: 12426850 /
Vanhan materiaalin numero: 21779562NER

| | |
|--|---|
| Poistoletkun pituus, cm | 1,50 |
| Liitäntäjohdon pituus, m | 1,70 |
| Etupaneelin minimipaino, kg | 4,0 |
| Etupaneelin maksimipaino, kg | 12,0 |
| Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
| Näytön kielivaihtoehdot | |
| Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska |
| Vakiovarusteet | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Etuseteli – 6 x PowerDisk | • |

G 7795 SCVi XXL AutoDos K20

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)