

## G 7132 SCU AutoDos

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516739685 / Materiaalin numero: 12426890 /  
Vanhan materiaalin numero: 21713237NER

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Malli</b>   |                           |
| Työtason alle asennettava astianpesukone                   | •                         |
| 60 cm astianpesukone                                       | •                         |
| <b>Muotoilu</b>  |                           |
| Ohjauspaneelin väri  | Ruost. teräs / CleanSteel |
| Ohjauspaneelin tyyppi                                      | Suora ohjaustaulu         |
| Ohjaus   | Ohjelman valintapainike   |
| Näyttö   | 1-rivinen tekstinäyttö    |
| Näytön väri  | Valkoinen                 |
| MultiLingua  | •                         |
| <b>Käyttömukavuus</b>                                      |                           |
| Verkotus Miele@home  | •                         |
| Autom. annostelu PowerDiskin avulla                        | •                         |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                                | •                         |
| Ajastin enintään 24 h                                      | •                         |
| Toiminnan merkkivalo                                       | Näyttö                    |
| Näytön kielen valinta                                      | •                         |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                              |                           |
| Energiätehokkuusluokka (A–G)                               | B                         |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l                       | 6,0                       |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,4                       |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh                          | 0,64                      |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh  | 64                        |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä       | 0,40                      |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia                              | 199                       |
| Äänitasoluokka   | B                         |
| Äänitaso, dB(A)  | 43                        |
| EcoFeedback  | •                         |
| EcoPower-tekniikka   | •                         |
| Todistetusti hygieenistä                                   | •                         |
| Lämminvesiliitäntä   | •                         |
| Vajaatäyttö  | •                         |
| <b>Pesutuloksen laatu</b>                                  |                           |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone                   | •                         |
| SensorDry  | •                         |
| Turbothermic-kiertoilmakuivaus                             | •                         |
| Aktiivinen kondenssikuivaus                                | •                         |
| BrilliantGlassCare   | •                         |
| <b>Pesuohtimet</b>   |                           |
| QuickPowerWash   | •                         |
| ECO  | •                         |
| Automatic  | •                         |
| ComfortWash 45 °C  | •                         |
| Teho 75 °C   | •                         |
| PowerWash  | •                         |
| ComfortWash+ 55 °C   | •                         |

## G 7132 SCU AutoDos

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739685 / Materiaalin numero: 12426890 /

Vanhan materiaalin numero: 21713237NER

|  |   |
|--|---|
| Hellävarainen                                  | •   |
| ExtraQuiet 39 dB(A)                            | •   |
| Koneenhoito                                    | •   |
| Suolan huuhtelu                                | •   |
| <b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>          |   |
| AutoDos  | •   |
| BottleClean                                    | •   |
| Pika   | •   |
| IntenseZone                                    | •   |
| Erittäin puhdas                                | •   |
| Erittäin kuiva                                 | •   |
| <b>Korivarustus</b>                            |   |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu                  | 3D MultiFlex -taso  |
| Ylimääräinen aterinkori                        | •   |
| FlexCare-lasipidike                            | 2   |
| FlexCare-kuppiteline                           | 1   |
| Korivarustus                                   | ExtraComfort  |
| Täyttömäärä astiastoja                         | 14  |
| MultiClip                                      | •   |
| FlexCare Glass & Bottle                        | •   |
| XL-Assist                                      | •   |
| <b>Turvallisuus</b>                            |   |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä                | •   |
| Suodattimen merkkivalo                         | •   |
| Lapsilukko                                     | •   |
| <b>Tekniset tiedot</b>                         |   |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm                 | 600   |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm                | 600   |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm                | 805   |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm               | 870   |
| Sijoitusaukon syvyys, mm                       | 570   |
| Laitteen leveys, mm                            | 598   |
| Laitteen korkeus, mm                           | 805   |
| Laitteen syvyys, mm                            | 570   |
| Syvyys luukku auki, cm                         | 116,5   |
| Nettopaino, kg                                 | 48,5  |
| Kokonaisliitântäteho, kW                       | 2,00  |
| Jännite, V                                     | 230   |
| Sulakekoko, A                                  | 10  |
| Vaiheiden määrä                                | 1   |
| Jännitteen taajuus                             | 50  |
| Tulovesiletkun pituus, cm                      | 1,50  |
| Poistoletkun pituus, cm                        | 1,50  |
| Liitântä johdon pituus, m                      | 1,70  |
| <b>Näytön kielivaihtoehdot</b>                 |   |
| Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | dansk, deutsch, english, español, français, norsk, suomi, svenska |

## G 7132 SCU AutoDos

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739685 / Materiaalin numero: 12426890 /  
Vanhan materiaalin numero: 21713237NER

### Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

Etuseteli – 6 x PowerDisk

•

•