

FNS 4382 D N

Vapaasti sijoitettava pakastin

NoFrost ja EasyHandle, kätevään side-by-side-asennukseen.



- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- Enemmän tilaa suurikokoisille pakasteille – XXL-laatikko
- Tyylikäs kahva perinteistä Miele-laatua – EasyHandle
- SuperFreeze: ruoka jäätyy nopeasti ja hellävaraisesti
- VarioRoom tuo joustoa pakastimen tilankäyttöön



EAN: 4002516741749 / Materiaalin numero: 12430480 /  
Vanhan materiaalin numero: 37438244EU2

<b>Laitekategoria</b>	
Pakastin	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven kätisyys	Vasen
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
<b>Muotoilu</b>	
Ulkokuoren väri	Valkoinen
Etuseinän väri	Valkoinen
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
NoFrost-automaattisulatus	•
VarioRoom	•
Pilottettu ovenkahva	SideOpen
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Tarkka säätö	Pakastimen lämpötila
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	7
sisältää XXL-laatikon	1
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	199,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,54
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Sisäänrakennetty lämmityslaite alhaisia huoneenlämpötiloja varten	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	1855
Laitteen syvyys, mm	675
Paino, kg	49,7
Ilmastoluokka	SN-T
4* pakastinosan tilavuus, l	278
Kokonaiskäyttötavuus, l	277
Pakasteiden lämmönnousaika, h	16
Pakastuskyky, kg/24 h	18,00
Äänitasoluokka (A–D)	C

FNS 4382 D N

Vapaasti sijoitettava pakastin

NoFrost ja EasyHandle, kätevään side-by-side-asennukseen.



EAN: 4002516741749 / Materiaalin numero: 12430480 /  
Vanhan materiaalin numero: 37438244EU2

Äänitaso dB(A) re 1 pW	36
Virrankulutus, mA	1300
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Jääpala-astia	•


## FNS 4382 D N

Vapaasti sijoitettava pakastin


NoFrost ja EasyHandle, kätevään side-by-side-asennukseen.




FNS4782E, FNS4782D, FNS4382D N, FNS4382E N, Nordic, installation (footnote\*) (installation drawings)




FNS4382D N, FNS4382E N, Nordic, top view (footnote\*) (installation drawings)



FNS4782E, FNS4782D, FNS4782E C, FNS4382E N, Nordic, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KS4383ED N, KS4383DD N, FNS4382E N, FNS4382D N, Nordic, top view, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



KS4383ED N, KS4383DD N, FNS4382E N, FNS4382D N, Nordic, installation sketch, Side-by-Side (\*footnote) (drawings)