

KFN 4795 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh, NoFrost, DynaCool, nyt entistä kätevämpi.



- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi
- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- DuplexCool: kaksi kylmäainepiiriä – optimaalinen jäähdytys



EAN: 4002516742111 / Materiaalin numero: 12430900 /  
Vanhan materiaalin numero: 38479510EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Ulkokuoren väri	Hopea
Etuseinän väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
XL-sisätila	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Piilotettu ovenkahva	EasyOpen-vipukahva
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Tarkka säätö	Jääkaapin ja pakastimen lämpötila
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosia</b>	
Hyllytasojen määrä	5
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	4
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	103,66
Energiankulutus/24 h, kWh	0,28
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihällytyksen merkkiääni	•

KFN 4795 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh, NoFrost, DynaCool, nyt entistä kätevämpi.



EAN: 4002516742111 / Materiaalin numero: 12430900 /


Vanhan materiaalin numero: 38479510EU1

Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	2015
Laitteen syvyys, mm	675
Paino, kg	76,6
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	268
4* pakastinosan tilavuus, l	103
Kokonaiskäyttötilavuus, l	371
Pakasteiden lämmönousuaika, h	20
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	34
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•


## KFN 4795 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin


DailyFresh, NoFrost, DynaCool, nyt entistä kätevämpi.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch (footnote\*)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote\*)



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation (footnote\*) (installation drawings)