

WEB385 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %, SteamCare ja PowerWash erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -20 %*
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia**

* 20 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

** Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittäin.



EAN: 4002516758204 / Materiaalin numero: 12433830 / Vanhan materiaalin numero: 11EB3851FIN

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Luukun kätsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättäneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A-G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	20%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	38
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40-60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Vesimäärän tunnistin	•

WEB385 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %, SteamCare ja PowerWash erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516758204 / Materiaalin numero: 12433830 /

Vanhan materiaalin numero: 11EB3851FIN

Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Kohennus (höyry)	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
Lyhyt	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Höyrysileytys	•
Lämmin sileytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukkua (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	80
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2

WEB385 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %, SteamCare ja PowerWash erinomaiseen pyykinhuoltoon.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm