

WEB395 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %, SteamCare ja PowerWash erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoon varten
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -20 %*
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia**

* 20 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

** Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittäin.



EAN: 4002516758525 / Materiaalin numero: 12433840 / Vanhan materiaalin numero: 11EB3951FIN

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	20%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	38
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkoustehokuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•

WEB395 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %, SteamCare ja PowerWash erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516758525 / Materiaalin numero: 12433840 /

Vanhan materiaalin numero: 11EB3951FIN

ProfEco-moottori

Pesuhjelmat

QuickPowerWash

Puuvilla (kirjopyykki)

Sillävät kuidut

Hienopyykki

Paidat

Villa (käsinpestävä)

Pika 20

Tumma pyykki/Denim

Kohennus (höyry)

Tyhjennys/Linkous

ECO 40-60

Pesun lisätoiminnot

Lyhyt

Esipesu

Vesi plus

Lisähuuhtelu

Höyrysileytys

Lämmin sileytys höyryllä

Merkkääni

Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä

Lapsilukko

PIN-koodi

Optinen liitäntä

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

Mitat, mm (korkeus)

Mitat, mm (syvyys)

Koneen syvyys luukku auki, mm

Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm

Paino, kg

Kokonaisliitäntäteho, kW

Jännite, V

Sulakekoko, A

Taajuus, Hz

Liitäntäjohdon pituus, m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watercontrol-System

•

•

•

•

596

850

636

1054

600

80

2,10-2,40

220-240

10

50

2

WEB395 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %, SteamCare ja PowerWash erinomaiseen pyykinhuoltoon.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm