

Triflex HX2 125 Edition  
Akkukäyttöiset pölynimurit  
Triflex HX2, 3-in-1-malli, taipuu moneen



- Yhdellä latauksella jopa 60 minuuttia imurointi-aikaa \*
- Leveää moottoroitu suulake, jossa älykäs lattiapinnan tunnistus
- Hygiene Lifetime -suodatin, pölynkeräyskyky > 99,99 %\*\*
- Mielen tehokkain pölynimuri\*\*\*

\* Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

\*\* IEC 62885-4

\*\*\* Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

EAN: 4002516742630 / Materiaalin numero: 12434040 / Vanhan materiaalin numero: 41OUL535EU1

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOUL5
Laitteen väri	lootusvalkoinen
<b>Puhdistus</b>	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liukusäädin
Vaihdettava Li-ioniakku	•
3in1	•
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Nimellinen tehonkulutus, W	192
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	Hygiene Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
<b>Tekniset tiedot</b>	
Akkutyyppi	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	60
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	30
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	14
Imurointialue, m <sup>2</sup>	125
Latausaika, min	240
<b>Vakiovarusteet</b>	
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
Puhdistustyökalu	Ei
Virtalähde	•
XS seinäkiinnike	•
Carpet Care Tool	•