

Triflex HX2 125 Gala Edition
Akkukäyttöiset pölynimurit
Triflex HX2, 3-in-1-malli, taipuu moneen



- Yhdellä latauksella jopa 60 minuuttia imurointi-aikaa *
- Leveää moottoroitua suulake, jossa älykäs lattiapinnan tunnistus
- Hygiene Lifetime -suodatin, pölynkeräyskyky > 99,99 %**
- Mielen tehokkain pölynimuri***
- Kaksi VARTA-akkuja, jopa 2 x 60 minuuttia imurointi-aikaa*

* Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

** IEC 62885-4

*** Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

EAN: 4002516742661 / Materiaalin numero: 12434070 / Vanhan materiaalin numero: 41OUL538EU1

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Johdottomat varspölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOUL5
Laitteen väri	Obsidian-musta
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liikusäädin
Vaihdettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	192
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	Hygiene Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	2 x 60
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 30
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 14
Imurointialue, m ²	250
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
Puhdistustyökalu	Ei
Virtalähde	•
Lisäakku	•
XS seinäkiinnike	•
Carpet Care Tool	•
HX-UB yleisharja	•