

WCB690 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -10 %\*
- SteamCare lyhentää silitys-aikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia™

\* 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

™ Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



EAN: 4002516756392 / Materiaalin numero: 12434550 / Vanhan materiaalin numero: 11CB6901FIN

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
<b>Linkous</b>	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
<b>Puhdistusteho</b>	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kenno-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A-G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40-60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•

WCB690 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516756392 / Materiaalin numero: 12434550 /

Vanhan materiaalin numero: 11CB6901FIN

ProfEco-moottori

•

#### Pesuhjelmat

Puuvilla (kirjopyykki)

•

Puuvilla + esipesu

•

Sillävät kuidut

•

Hienopyykki

•

Paidat

•

Villa (käsinpestävä)

•

Pika 20

•

Tumma pyykki/Denim

•

Kohennus (höyry)

•

Tyhjennys/Linkous

•

ECO 40–60

•

#### Pesun lisätoiminnot

Lyhyt

•

Höyrysileytys

•

Lämmin sileytys höyryllä

•

Merkkiääni

•

#### Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä

Watercontrol-System

Lapsilukko

•

PIN-koodi

•

Optinen liitäntä

•

#### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

636

Koneen syvyys luukku auki, mm

1054

Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm

600

Paino, kg

80

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,10-2,40

Jännite, V

220-240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50

Liitäntäjohdon pituus, m

2

#### Vakiovarusteet

UltraPhase 1 + 2

•

Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten

•


WCB690 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm