

WSB683 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -10 %*
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia**

* 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

** Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittäin.



EAN: 4002516758167 / Materiaalin numero: 12434570 /
Vanhan materiaalin numero: 11SB6831FIN

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
Puhdistusteho	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnista	•

WSB683 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516758167 / Materiaalin numero: 12434570 /

Vanhan materiaalin numero: 11SB6831FIN

ProfEco-moottori

Pesuhjelmat

Puuvilla (kirjopyykki)

Puuvilla + esipesu

Sillävät kuidut

Hienopyykki

Paidat

Villa (käsinpestävä)

Pika 20

Tumma pyykki/Denim

Kohennus (höyry)

Tyhjennys/Linkous

ECO 40-60

Pesun lisätoiminnot

Lyhyt

Höyrysileytys

Lämmin sileytys höyryllä

Merkkiääni

Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä

Lapsilukko

PIN-koodi

Optinen liitäntä

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

Mitat, mm (korkeus)

Mitat, mm (syvyys)

Koneen syvyys luukku auki, mm

Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm

Paino, kg

Kokonaisliitäntäteho, kW

Jännite, V

Sulakekoko, A

Taajuus, Hz

Liitäntäjohdon pituus, m

Vakiovarusteet

UltraPhase 1 + 2

Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watercontrol-System

•

•

•

•

596

850

636

1054

600

80

2,10-2,40

220-240

10

50

2

•

•

WSB683 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm