

WWB680 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -10 %\*
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia\*\*

\* 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

\*\* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



EAN: 4002516758532 / Materiaalin numero: 12434580 / Vanhan materiaalin numero: 11WB6801FIN

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käteisyys	oikea
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
<b>Linkous</b>	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
<b>Puhdistusteho</b>	
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Vesimäärän tunnistin	•

WWB680 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.




EAN: 4002516758532 / Materiaalin numero: 12434580 /  
Vanhan materiaalin numero: 11WB6801FIN

Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
<b>Pesuhjelmat</b>	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla + esipesu	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Kohennus (höyry)	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
<b>Pesun lisätoiminnot</b>	
Lyhyt	•
Höyrysilitytys	•
Lämmin silitytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
<b>Turvallisuus</b>	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	80
Kokonaisliitännätäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitännätjohdon pituus, m	2
<b>Vakiovarusteet</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•

WWB680 WCS 125 Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 %, SteamCare ja TwinDos erinomaiseen pyykinhuoltoon.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm