

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa



EAN: 4002516743538 / Materiaalin numero: 12434740 /
Vanhan materiaalin numero: 11CI8901FIN

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun kätsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päätyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
Sertifioidut virushygieniaratkaisut	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	49
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	A
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	199
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516743538 / Materiaalin numero: 12434740 /

Vanhan materiaalin numero: 11CI8901FIN

Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
EcoFeedback	•
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Untuvapeitot	•
Tyyny	•
Untuvatuotteet	•
Verhot	•
Puuvilla Hygienia	•
Kohennus (höyry)	•
Viimeistely höyryllä	•
Koneen puhdistus	•
Ensimmäinen pesu	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Höyrysileytys	•
Lämmin sileytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Laatu	
Valurautainen vastapaino	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516743538 / Materiaalin numero: 12434740 /
Vanhan materiaalin numero: 11CI8901FIN

Tekniset tiedot

Koneen syvyys ilman luukkua (asennus työtason alle), mm	600
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50

Vakiovarusteet

3 kapselia	•
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, portuguese, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština

WCI890 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm