

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa



EAN: 4002516766704 / Materiaalin numero: 12434750 /
Vanhan materiaalin numero: 11EI8855FIN

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Luokun kätsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
Sertifioidut virushygieniaratkaisut	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	49
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	A
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516766704 / Materiaalin numero: 12434750 /

Vanhan materiaalin numero: 11EI8855FIN

ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	199
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
EcoFeedback	•
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Untuvapeitot	•
Tyynyt	•
Untuvatuotteet	•
Verhot	•
Puuvilla Hygieniä	•
Kohennus (höyry)	•
Viimeistely höyryllä	•
Koneen puhdistus	•
Ensimmäinen pesu	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Höyrysilytys	•
Lämmin silytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Laatu	
Valurautainen vastapaino	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516766704 / Materiaalin numero: 12434750 /

Vanhan materiaalin numero: 11EI8855FIN

PIN-koodi

•

Optinen liitäntä

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

636

Koneen syvyys luukku auki, mm

1054

Koneen syvyys ilman luukkua (asennus työtason alle), mm

600

Paino, kg

95

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,10-2,40

Jännite, V

220-240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50

Liitäntäjohdon pituus, m

2

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

3 kapselia

•

UltraPhase 1 + 2

•

Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten

•

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WEI885 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm