

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa



EAN: 4002516767114 / Materiaalin numero: 12434780 /
Vanhan materiaalin numero: 11WI8801FIN

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun kätsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, kromattu rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
Sertifioidut virushygieniaratkaisut	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A-G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	49
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	A
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516767114 / Materiaalin numero: 12434780 /

Vanhan materiaalin numero: 11WI8801FIN

ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	199
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
EcoFeedback	•
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuohjelmät	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Untuvapeitot	•
Tyynyt	•
Untuvatuotteet	•
Verhot	•
Puuvilla Hygieniä	•
Kohennus (höyry)	•
Viimeistely höyryllä	•
Koneen puhdistus	•
Ensimmäinen pesu	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Höyrysilytys	•
Lämmin silytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Laatu	
Valurautainen vastapaino	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516767114 / Materiaalin numero: 12434780 /
Vanhan materiaalin numero: 11WI8801FIN

PIN-koodi

•

Optinen liitäntä

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

643

Koneen syvyys luukku auki, mm

1077

Paino, kg

94

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,10-2,40

Jännite, V

220-240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50

Liitäntäjohdon pituus, m

2

Vakiovarusteet

3 kapselia

•

UltraPhase 1 + 2

•

Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten

•

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, norsk,
português, русский,
slovenčina, suomi, svenska,
українська, čeština

WWI880 WCS 125 Gala Edition

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

SteamCare, TwinDos ja PowerWash, erinomaiseen pyykinhuoltoon.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm