

TCL690WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



- Vähemmän silittämistä, raikkaampi pyykki – SteamFinish
- Miellyttävän hiljainen kuivaus – SilenceDrum
- DryCare 40 – 40 °C:ssa pestävien tekstiilien kuivaukseen
- EcoSpeed kuivaa pyykin nopeasti ja erittäin energiatehokkaasti
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia*

* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.

A+++

EAN: 4002516758877 / Materiaalin numero: 12437110 / Vanhan materiaalin numero: 12CL6902FIN

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Todistetusti hygieenistä	•
Todistetusti virushygieeninen	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänien	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	185
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	184
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	64
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,55

TCL690WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516758877 / Materiaalin numero: 12437110 /
Vanhan materiaalin numero: 12CL6902FIN

EcoFeedback	•
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
Kuivausohjelmat	
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkin viimeistely	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Tyynyt, normaali	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskoriohjelma	•
Lämmin sileyty	•
Liinavaatteet	•
Höyryviimeistely	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Kylmätuuletus	•
PowerFresh	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	56
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14

TCL690WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516758877 / Materiaalin numero: 12437110 /

Vanhan materiaalin numero: 12CL6902FIN

Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO₂e

3

Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO₂e

0,42

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

Tuoksupatruuna

•

Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten

•

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TCL690WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm