

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



- Vähemmän silittämistä, raikkaampi pyykki – SteamFinish
- Miellyttävän hiljainen kuivaus – SilenceDrum
- DryCare 40 – 40 °C:ssa pestävien tekstiilien kuivaukseen
- EcoSpeed kuivaa pyykin nopeasti ja erittäin energiatehokkaasti
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia\*

\* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.

**A+++**

EAN: 4002516758822 / Materiaalin numero: 12437120 / Vanhan materiaalin numero: 12EL6852FIN

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Luokun käsisyys	vasen
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
<b>Kuivaustulos</b>	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos <sup>2</sup> -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Todistetusti hygieenistä	•
Todistetusti virushygieeninen	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänien	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	185
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	184
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,55

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516758822 / Materiaalin numero: 12437120 /

Vanhan materiaalin numero: 12EL6852FIN

EcoFeedback	•
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
<b>Kuivausohjelmat</b>	
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkin viimeistely	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Tyynyt, normaali	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskoriohjelma	•
Lämmin sileyty	•
Liinavaatteet	•
Höyryviimeistely	•
<b>Kuivauksen lisätoiminnot</b>	
Pöyhintä	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Kylmätuuletus	•
PowerFresh	•
<b>Laatu</b>	
Pehmeät rummun olakkeet	•
<b>Turvallisuus</b>	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Optinen liitäntä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	56
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14

TEL685WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516758822 / Materiaalin numero: 12437120 /

Vanhan materiaalin numero: 12EL6852FIN

Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO<sub>2</sub>e

3

Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO<sub>2</sub>e

0,42

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

#### Vakiovarusteet

Tuoksupatruuna

•

Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten

•

#### Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TEL685WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm