

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare sileyttää ja raikastaa pyykin ja säästää silitysaikaa
- SilenceDrum® hiljaisempaan kuivaukseen
- Ei enää pyykin lajittelua: DryCare 40 sopii 40 °C:ssa pestävälle pyykille**
- EcoSpeed lyhentää kuivausaikaa 20 minuutilla***
- Ohjaa Miele@home-kuivausrumpuasi sovelluksella****

* Patenti EP 4 163 433

** Ei sovi villalle ja silkille.

*** Verrattuna saman täyttömäärän ja energiatehokkuusluokan Miele-kuivausrumpuihin, joissa ei ole EcoSpeed-toimintoa. Testattu Puuvilla-ohjelmalla ja täydellä täyttömäärällä.

**** Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



EAN: 4002516759249 / Materiaalin numero: 12437140 /
Vanhan materiaalin numero: 12EL6952FIN

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luokun käsisyys	vasen
Malli	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•
Todistetusti virushygieeninen	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänän	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	185
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	184
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	64
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,55

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759249 / Materiaalin numero: 12437140 /

Vanhan materiaalin numero: 12EL6952FIN

EcoFeedback	•
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
Kuivausohjelmat	
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkin viimeistely	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Tyynyt, normaali	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskoriohjelma	•
Lämmin sileytyt	•
Liinavaatteet	•
Höyryviimeistely	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Kylmätuuletus	•
PowerFresh	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	57
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10

TEL695WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516759249 / Materiaalin numero: 12437140 /

Vanhan materiaalin numero: 12EL6952FIN

Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmativiisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,42
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?]


TEL695WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm