

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



- Vähemmän silittämistä, raikkaampi pyykki – SteamFinish
- Miellyttävän hiljainen kuivaus – SilenceDrum
- DryCare 40 – 40 °C:ssa pestävien tekstiilien kuivaukseen
- EcoSpeed kuivaa pyykin nopeasti ja erittäin energiatehokkaasti
- Miele@home – älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia*

* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittäin.

A+++

EAN: 4002516759492 / Materiaalin numero: 12437150 /
Vanhan materiaalin numero: 12WL6802FIN

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun kätsisyys	vasen, Vaihdeavissa
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Malli	
Tuotemerkki	T1 White Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, kromattu rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Todistetusti hygieenistä	•
Todistetusti virushygieeninen	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänän	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	185
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	184
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	64
Kondensaatiotehokkuusluokka	A

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516759492 / Materiaalin numero: 12437150 /

Vanhan materiaalin numero: 12WL6802FIN

Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh

1,55

EcoFeedback

•

EcoDry-tekniikka

•

Huoltovapaa kosteudentiivistin

•

ProfiEco-moottori

•

EcoSpeed

•

Kuivausohjelmat

Automatic plus

•

Puuvilla (kirjopyykki)

•

Siliävät kuidut

•

Hienopyykki

•

Paidat

•

Silkin viimeistely

•

Villan viimeistely

•

Pika

•

Farkut

•

Ulkoiluvaatteet

•

Kyllästys

•

Urheiluvaatteet

•

Tyynyt, normaali

•

Kylmätuuletus

•

Aikakuivaus

•

Kuivauskoriohjelma

•

Lämmin sileyty

•

Linavaatteet

•

Höyryviimeistely

•

Kuivauksen lisätoiminnot

Pöyhintä

•

Merkkiääni

•

DryCare 40

•

Kylmätuuletus

•

PowerFresh

•

Laatu

Pehmeät rummun olakkeet

•

Turvallisuus

PIN-koodi

•

Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"

•

Optinen liitäntä

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

643

Koneen syvyys luukku auki, mm

1077

Paino, kg

57

Kokonaisliitäntäteho, kW

1,10

Jännite, V

220-240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50

Liitäntäjohton pituus, m

2,0

Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä

•

TWL680WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516759492 / Materiaalin numero: 12437150 /


Vanhan materiaalin numero: 12WL6802FIN

Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,42
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TWL680WP 125 Gala Edition
T1 lämpöpumppukuivausrumpu:
SteamFinish ja DryCare 40 hellävaraiseen pyykinhuoltoon.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm