

FNS 7794 D L

Kalusteisiin sijoitettava pakastin
 äärimmäisen mukava: ActiveDoor, IceMaker, NoFrost ja 8 pakastuslaatikkoa.



- Laitteen ovi avautuu ja sulkeutuu automaattisesti – ActiveDoor
- Jääpaloja vesijohtoon liitetyllä IceMaker-jääpalakoneella
- Tuplasti kätevä: Mielen Ice&PizzaBox
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus



EAN: 4002516747031 / Materiaalin numero: 12443650 /
 Vanhan materiaalin numero: 37779401EU1

Laitekategoria	
Pakastin	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	Vasen
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Pakastintilan valaistus	LED-lamput
Jääpalakoneen valaistus	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
NoFrost-automaattisulatus	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Jääpalakone, jossa kiinteä vesiliitäntä (IceMaker)	•
Pilotettu ovenkahva	ActiveDoor
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	8
joista kiskollisia	6
joista Ice&PizzaBox-laatikoita	2
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	189,80
Energiankulutus/24 h, kWh	0,52
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	75,2
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys

FNS 7794 D L

Kalusteisiin sijoitettava pakastin

äärimmäisen mukava: ActiveDoor, IceMaker, NoFrost ja 8 pakastuslaatikkoa.




EAN: 4002516747031 / Materiaalin numero: 12443650 /
Vanhan materiaalin numero: 37779401EU1

Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
4* pakastinosan tilavuus, l	213
Kokonaiskäyttötilavuus, l	213
Jääpalatuotanto päivässä, kg	0,8
Pakasteiden lämmönnousaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	12,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1300
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu


FNS 7794 D L

Kalusteisiin sijoitettava pakastin


äärimmäisen mukava: ActiveDoor, IceMaker, NoFrost ja 8 pakastuslaatikkoa.



FNS7794D L, FNS7794D R, installation (footnote*)
(installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation
drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R,
K7798C L, side view (installation drawings)