

K 7437 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

DailyFresh, huoltovapaa LED-valaistus, DynaCool ja ComfortClean.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Konepestävät ComfortClean-ovihyllyt
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi



EAN: 4002516746560 / Materiaalin numero: 12444090 /
Vanhan materiaalin numero: 36743700EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	6
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	4
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	84,32
Energiankulutus/24 h, kWh	0,23
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1397
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1413
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1395
Laitteen syvyys, mm	546

K 7437 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

DailyFresh, huoltovapaa LED-valaistus, DynaCool ja ComfortClean.




EAN: 4002516746560 / Materiaalin numero: 12444090 /
Vanhan materiaalin numero: 36743700EU1

Paino, kg	45,9
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	21
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	236
Kokonaiskäyttötilavuus, l	235
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•

K 7437 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

DailyFresh, huoltovapaa LED-valaistus, DynaCool ja ComfortClean.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)

K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)