

K 7737 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

Käytännöllinen: DynaCool ja LED-valaistus.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Konepestävät ComfortClean-ovihyllyt
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi



EAN: 4002516747598 / Materiaalin numero: 12444430 /  
Vanhan materiaalin numero: 36773700EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	7
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	5
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	91,62
Energiankulutus/24 h, kWh	0,25
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546

K 7737 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

Käytännöllinen: DynaCool ja LED-valaistus.




EAN: 4002516747598 / Materiaalin numero: 12444430 /  
Vanhan materiaalin numero: 36773700EU1

Paino, kg	56,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	309
Kokonaiskäyttötilavuus, l	308
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•

## K 7737 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

Käytännöllinen: DynaCool ja LED-valaistus.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)