

K 7738 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi  
suuri sisätila, huoltovapaa LED-valaistus ja 4\* pakastinosaa.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- Integroitu 4 pakastinosaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Konepestävät ComfortClean-ovihyllyt



EAN: 4002516747710 / Materiaalin numero: 12444450 /  
Vanhan materiaalin numero: 36773800EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosia</b>	
Hyllytasojen määrä	5
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	5
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	136,51
Energiankulutus/24 h, kWh	0,37
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770

K 7738 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

suuri sisätila, huoltovapaa LED-valaistus ja 4\* pakastinosa.




EAN: 4002516747710 / Materiaalin numero: 12444450 /  
Vanhan materiaalin numero: 36773800EU1


Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	57,9
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaappin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	259
4* pakastinosan tilavuus, l	27
Kokonaiskäyttötilavuus, l	286
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	14
Pakastuskyky, kg/24 h	2,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	34
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•

## K 7738 D


Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi  
suuri sisätila, huoltovapaa LED-valaistus ja 4\* pakastinosa.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)