

K 7767 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

Entistä kätevämpi ja joustavampi: DailyFresh, FlexiLight 2.0 ja DynaCool.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Yksilöllisesti säädettävä lasihyllyvalaistus FlexiLight 2.0
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Ovihyllyjen korkeus yksilöllisesti säädettävissä
- Konepestävät ComfortClean-ovihiyllyt



EAN: 4002516747833 / Materiaalin numero: 12444850 /
Vanhan materiaalin numero: 36776700EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	FlexiLight 2,0
Puhaltimen valaistus	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
Siirrettävät ovihiyllyt	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	7
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
joista valaistuja	4
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihiylly pulloille	2
Ovihiyllyt	5
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	91,62
Energiankulutus/24 h, kWh	0,25
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550

K 7767 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

Entistä kätevämpi ja joustavampi: DailyFresh, FlexiLight 2.0 ja DynaCool.



EAN: 4002516747833 / Materiaalin numero: 12444850 /
Vanhan materiaalin numero: 36776700EU1

Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	58,9
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	311
Viileätila, l	311
Kokonaiskäyttötilavuus, l	311
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•

K 7767 D

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

Entistä kätevämpi ja joustavampi: DailyFresh, FlexiLight 2.0 ja DynaCool.

