

K 7777 C

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – kostutus pitää elintarvikkeet tuoreina.



- PerfectFresh Active: kostutus pitää elintarv. tuoreina 5x pitemp.
- Yksilöllisesti säädettävä lasihyllyvalaistus FlexiLight 2.0
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Ovihyllyjen korkeus yksilöllisesti säädettävissä
- Kuiva CleanSteel-takaseinä: ei näkyvää veden tiivistymistä



EAN: 4002516747871 / Materiaalin numero: 12444890 /  
Vanhan materiaalin numero: 36777700EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	FlexiLight 2,0
Puhaltimen valaistus	•
Valaistu Freshness-tuoresäilytysjärjestelmä	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Active
Ylemmän laatikon kosteutustoiminto	•
Siirrettävät ovihyllyt	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose-sulkeutumismekanismi	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	7
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
joista valaistuja	4
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	3
Kuiva takaseinä	CleanSteel
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	5
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	100,01
Energiankulutus/24 h, kWh	0,27
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560

K 7777 C

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – kostutus pitää elintarvikkeet tuoreina.




EAN: 4002516747871 / Materiaalin numero: 12444890 /  
Vanhan materiaalin numero: 36777700EU1

Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	65,3
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	296
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	98
Kokonaiskäyttötilavuus, l	296
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•
PerfectFresh-laatikon sisälökero	•


## K 7777 C

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi


FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – kostutus pitää elintarvikkeet tuoreina.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)