

K 7797 C L

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi
 äärimmäisen mukava: ActiveDoor, PerfectFresh Active ja FlexiLight 2.0.



- PerfectFresh Active: kostutus pitää elintarv. tuoreina 5x pitemp.
- Laitteen ovi avautuu ja sulkeutuu automaattisesti – ActiveDoor
- Yksilöllisesti säädettävä lasihyllyvalaistus FlexiLight 2.0
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Kääntyvä FlexiTray-hylly helpottaa ruokien ottamista jääkaapista



EAN: 4002516748052 / Materiaalin numero: 12444980 /
 Vanhan materiaalin numero: 36779701EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	Vasen
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	FlexiLight 2,0
Puhaltimen valaistus	•
Valaistu Freshness-tuoresäilytysjärjestelmä	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Active
Ylemmän laatikon kosteutustoiminto	•
Siirrettävät ovihyllyt	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose-sulkeutumismekanismi	•
Piilotettu ovenkahva	ActiveDoor
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	4
joista valaistuja	3
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	3
Kuiva takaseinä	CleanSteel
CompactCase	•
Kääntyvä FlexiTray-hylly	•
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	5
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	99,65
Energiankulutus/24 h, kWh	0,27
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•

K 7797 C L

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

äärimmäisen mukava: ActiveDoor, PerfectFresh Active ja FlexiLight 2.0.




EAN: 4002516748052 / Materiaalin numero: 12444980 /
Vanhan materiaalin numero: 36779701EU1

Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1777
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1793
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	70,5
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	296
PerfectFresh- kylmätilan kanssa, l	98
Kokonaiskäyttötilavuus, l	296
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
PerfectFresh-laatikon sisälokero	•


K 7797 C L

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi


äärimmäisen mukava: ActiveDoor, PerfectFresh Active ja FlexiLight 2.0.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote*) (installation drawings)