

KFN 7774 C

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Optimaaliseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Active, DynaCool ja NoFrost.



- Ovihyllyjen korkeus yksilöllisesti säädettävissä
- PerfectFresh Active: kostutus pitää elintarv. tuoreina 5x pitemp.
- Yksilöllisesti säädettävä lasihyllyvalaistus FlexiLight 2.0
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan



EAN: 4002516748205 / Materiaalin numero: 12445190 / Vanhan materiaalin numero: 38777405EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	FlexiLight 2,0
Pakastintilan valaistus	LED-lamput
Puhaltimen valaistus	•
Valaistu Freshness-tuoresäilytysjärjestelmä	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Active
Ylemmän laatikon kosteutustoiminto	•
Siirrettävät ovihyllyt	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose-sulkeutumismekanismi	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	3
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosia	
Hyllytasojen määrä	4
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
joista valaistuja	2
Laatikoiden määrä	2
Kuiva takaseinä	CleanSteel
Oven tölkkihyllyjen määrä	1
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	2
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
joista kiskollisia	2
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	165,35

KFN 7774 C

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Optimaaliseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Active, DynaCool ja NoFrost.



EAN: 4002516748205 / Materiaalin numero: 12445190 /

Vanhan materiaalin numero: 38777405EU1

Energiankulutus/24 h, kWh 0,45

Turvallisuus

Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•


Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	72,3
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	18
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	12
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	175
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	71
4* pakastinosan tilavuus, l	70
Kokonaiskäyttötilavuus, l	245
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	6,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
PerfectFresh-laatikon sisälokero	•
Jääpala-astia	•

KFN 7774 C

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Optimaaliseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Active, DynaCool ja NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)