

KFN 7795 C

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Tyylikäs: PerfectFresh Active, Freeze&Cool ja IceMaker.



- PerfectFresh Active: kostutus pitää elintarv. tuoreina 5x pitemp.
- Pakastimen joustavaan käyttöön – Freeze&Cool
- Jääpaloja vesijohtoon liitetyllä IceMaker-jääpalakoneella
- Yksilöllisesti säädettävä lasihyllyvalaistus FlexiLight 2.0
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan



EAN: 4002516748229 / Materiaalin numero: 12445210 /
Vanhan materiaalin numero: 38779505EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	FlexiLight 2,0
Pakastintilan valaistus	LED-lamput
Puhaltimen valaistus	•
Valaistu Freshness-tuoresäilytysjärjestelmä	•
Jääpalakoneen valaistus	•
Käyttökavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	•
Ylemmän laatikon kosteutustoiminto	•
Siirrettävät ovihyllyt	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose-sulkeutumismekanismi	•
Jääpalakone, jossa kiinteä vesiliitäntä (IceMaker)	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	3
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	4
joista valaistuja	2
Laatikoiden määrä	2
Kuiva takaseinä	CleanSteel
Kääntyvä FlexiTray-hylly	•
Oven tölkkihyllyjen määrä	1
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	2
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
joista kiskollisia	2

KFN 7795 C

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Tyylikäs: PerfectFresh Active, Freeze&Cool ja IceMaker.




EAN: 4002516748229 / Materiaalin numero: 12445210 /
Vanhan materiaalin numero: 38779505EU1

Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	166,08
Energiankulutus/24 h, kWh	0,45
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	75,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaappin kalusteoven maksimipaino, kg	18
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	12
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	175
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	71
4* pakastinosan tilavuus, l	71
Kokonaiskäyttötilavuus, l	246
Pakasteiden lämmönousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	6,00
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
PerfectFresh-laatikon sisälökero	•


KFN 7795 C

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin


Tyylikäs: PerfectFresh Active, Freeze&Cool ja IceMaker.



KFN7795D, KFN7795C, installation (footnote*) (installation drawings)



KFN7795D, KFN7795C, built-in (footnote*) (installation drawings)



KFN7795D, KFN7795C, side view (installation drawings)