

FNS 7140 C

Kalusteisiin sijoitettava pakastin

NoFrost-sulatus ja neljä pakastelaatikkoa maksimoivat käyttömukavuuden.



- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi
- SuperFreeze: ruoka jäätyy nopeasti ja hellävaraisesti
- VarioRoom tuo joustoa pakastimen tilankäyttöön



EAN: 4002516751359 / Materiaalin numero: 12449050 /
Vanhan materiaalin numero: 37714002EU1

Laitekategoria	
Pakastin	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
NoFrost-automaattisulatus	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	4
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	122,48
Energiankulutus/24 h, kWh	0,33
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	874
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	890
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	872
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	38,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	16
Ilmastoluokka	SN-T
4* pakastinosan tilavuus, l	87
Kokonaiskäyttötilavuus, l	87
Pakasteiden lämmönnousaika, h	10
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00

FNS 7140 C

Kalusteisiin sijoitettava pakastin

NoFrost-sulatus ja neljä pakastelaatikkoo maksimoivat käyttömukavuuden.




EAN: 4002516751359 / Materiaalin numero: 12449050 /
Vanhan materiaalin numero: 37714002EU1

Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1300
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohton pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Jääpala-astia	•


FNS 7140 C

Kalusteisiin sijoitettava pakastin


NoFrost-sulatus ja neljä pakastelaatikkaa maksimoivat käyttömukavuuden.



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, built-in (*footnote) (installation drawings)




[mm]




[mm]

FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, side view (installation drawings)



FNS7140B, FNS7140C, FNS7140D, FNS7140E, installation (*footnote) (installation drawings)



[mm]