

## H 2455 B ACTIVE

### Uuni

moderni muotoilu, ajastus ja PerfectClean edulliseen perusmallin hintaan.



- 7-segmentin näyttö ja sisäänpainuvat vääntimet – EasyControl
- Erityisen helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite
- Tilava ja monikäyttöinen – 76 l uunitila ja 5 kannatintaso
- Suojaa palovammoilta – luukun ulkopinta turvallinen koskea
- Aina ajoissa, täydellinen ajanhallinta – ajastustoiminnot

A+

EAN: 4002516785576 / Materiaalin numero: 12453490 / Vanhan materiaalin numero: 22245524NER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Laitteen väri	Obsidian-musta
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Kalusteuuni	•
Sisäänpainettavat vääntimet	•
<b>Mukavuustekijät</b>	
Pikalämmitys	•
<b>Toimintatavat</b>	
Sulatus	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Näyttö	EasyControl
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Yksilölliset asetukset	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Jälkilämmön hyödyntäminen	•
<b>Helppohoitoisuus</b>	
PerfectClean-uunitila ja katalyyttisesti puhdistuvat seinämät	•
CleanGlass-luukku	•
<b>Turvallisuus</b>	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
<b>Keittotason ohjaimet</b>	
Voidaan yhdistää sähkökeittotasoon	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 halogeenispotti
Lämpötilat, °C	30–280
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	280
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560

## H 2455 B ACTIVE

### Uuni

moderni muotoilu, ajastus ja PerfectClean edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516785576 / Materiaalin numero: 12453490 /  
Vanhan materiaalin numero: 22245524NER

Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	569
Paino, kg	42,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohtoon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakas
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
Uuniritilä, jossa ei PerfectClean-pinnoitetta	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1

## H 2455 B ACTIVE

### Uuni

moderni muotoilu, ajastus ja PerfectClean edulliseen perusmallin hintaan.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings