

## H 2457 B ACTIVE

### Uuni

moderni muotoilu, ajastus ja PerfectClean edulliseen perusmallin hintaan.



- 7-segmentin näyttö ja sisäänpainuvat vääntimet – EasyControl
- Erytisen helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite
- Tilava ja monikäyttöinen – 76 l uunitila ja 5 kannatintaso
- Helppo käsitellä – FlexiClip-teleskooppikiskot
- Suojaa palovammoilta – luukun ulkopinta turvallinen koskea



EAN: 4002516785620 / Materiaalin numero: 12453630 / Vanhan materiaalin numero: 22245724NER

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Rakennetyyppi ja design</b>                                |                   |
| Kalusteuuni   | •                 |
| Väri  | Obsidian-musta    |
| Sisäänpainettavat vääntimet                                   | •                 |
| <b>Mukavuustekijät</b>  |                   |
| Pikalämmitys  | •                 |
| <b>Toimintatavat</b>  |                   |
| Sulatus   | •                 |
| Eko kiertoilma  | •                 |
| Grilli  | •                 |
| Kiertoilma plus   | •                 |
| Tehopaisto  | •                 |
| Ylä-/alalämpö   | •                 |
| Alalämpö  | •                 |
| Kiertoilmagrilli  | •                 |
| <b>Käyttömukavuus</b>   |                   |
| Näyttö  | EasyControl       |
| Kellonajan näyttö   | •                 |
| Hälytyskello  | •                 |
| Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki                        | •                 |
| Ohjelmoitava valmistusajan kesto                              | •                 |
| Todellisen lämpötilan näyttö                                  | •                 |
| Tavoitelämpötilan näyttö                                      | •                 |
| Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu                  | •                 |
| Suosituslämpötila   | •                 |
| Yksilölliset asetukset  | •                 |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                                 |                   |
| Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)                             | A+                |
| <b>Helppohoitaisuus</b>                                       |                   |
| PerfectClean-uunitila ja katalyyttisesti puhdistuvat seinämät | •                 |
| CleanGlass-luukku   | •                 |
| <b>Turvallisuus</b>   |                   |
| Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku                | •                 |
| Virran turvakatkaisu  | •                 |
| Käytönesto  | •                 |
| <b>Tekniset tiedot</b>  |                   |
| Uunitilan tilavuus, l   | 76                |
| Kannatintasojen määrä   | 5                 |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 1                           | 5                 |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 2                           | 5                 |
| Kannatintasot numeroitu                                       | •                 |
| Uunin valo  | 1 halogeenispotti |
| Lämpötilat, °C  | 30–280            |
| Lämpötilat, minimi, °C  | 30                |
| Lämpötilat, maksimi, °C                                       | 280               |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm                                | 560               |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm                               | 568               |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm                               | 590               |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm                              | 595               |
| Sijoitusaukon syvyys, mm                                      | 550               |

## H 2457 B ACTIVE

### Uuni

moderni muotoilu, ajastus ja PerfectClean edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516785620 / Materiaalin numero: 12453630 /  
Vanhan materiaalin numero: 22245724NER

|  |         |
|--|---------|
| Laitteen leveys, mm                              | 595     |
| Laitteen korkeus, mm                             | 596     |
| Laitteen syvyys, mm                              | 569     |
| Paino, kg  | 42,0    |
| Kokonaisliitântäteho, kW                         | 3,50    |
| Jännite, V                                       | 220-240 |
| Taajuus, Hz                                      | 50      |
| Sulakekoko, A                                    | 16      |
| Vaiheiden määrä                                  | 1       |
| Virtajohto, jossa pistotulppa                    | •       |
| Liitântäjohdon pituus, m                         | 1,50    |
| Lamppujen vaihto                                 | Asiakas |
| <b>Vakiovarusteet</b>                            |         |
| PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71      | 1       |
| PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71      | 1       |
| Uuniritilä, jossa ei PerfectClean-pinnoitetta    | 1       |
| FlexiClip-teleskooppikannattimet HFC 70-C (pari) | 1       |
| Irrotettavat pellinkannattimet (pari)            | 1       |

## H 2457 B ACTIVE

### Uuni

moderni muotoilu, ajastus ja PerfectClean edulliseen perusmallin hintaan.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings