

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Automaattinen luukun avaus kahdella koputuksella – Knock2open
- Täydellinen valaistus astioiden asettamiseen – BrilliantLight
- Suosikkien tuleekin erottua muista: parhaat koriominaisuutemme – Special Edition



EAN: 4002516763161 / Materiaalin numero: 12469710 /
Vanhan materiaalin numero: 21779362NER

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Knock2open	•
Luukunsuljin	AutoClose
BrilliantLight	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuojelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516763161 / Materiaalin numero: 12469710 /
Vanhan materiaalin numero: 21779362NER

Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ilman yläkoria 65 °C	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516763161 / Materiaalin numero: 12469710 /
Vanhan materiaalin numero: 21779362NER

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, français (FR),
norsk, suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

•

Etuseteli – 6 x PowerDisk


•

Etuseteli – huuhtelukirkastepakkaus, astianpesukonesuola,
DishClean

•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)