

KM 7466 FR 125 Edition  
Induktiokaittotaso omalla ohjauksella  
PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoaluetta, joista 1 tehokas PowerFlex-alue
- Leveys 626 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Verkotus Con@ctivity-toiminnon ja Miele@homen avulla

EAN: 4002516775973 / Materiaalin numero: 12484640 /  
Vanhan materiaalin numero: 26746600DFS

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Lämmitystapa</b>	
Lämmitystapa	Induktio
<b>Rakennetyyppi</b>	
Erillinen	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Pinta-asennus	•
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>PowerFlex-keittoalueet</b>	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 140-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2500
Maksimiteho, W	1850
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3000
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1700
Maksimiteho, W	1400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2200
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect


KM 7466 FR 125 Edition  
Induktiokittotaso omalla ohjauksella  
PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



EAN: 4002516775973 / Materiaalin numero: 12484640 /  
Vanhan materiaalin numero: 26746600DFS

Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatika	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	626
Mitat, mm (korkeus)	52
Mitat, mm (syvyys)	526
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	560
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	490
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	45
Paino, kg	11
Kokonaisliitännäteho, kW	7,30
Liitännäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
<b>Vakiovarusteet</b>	
Virtajohto	Kyllä
Etuseteli – GGRP Gourmet-parila	•

KM 7466 FR 125 Edition  
Induktioketttotaso omalla ohjauksella  
PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)