

KM 7466 FL 125 Edition
Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoaluetta, joista 1 tehokas PowerFlex-alue
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Verkotus Con@ctivity-toiminnon ja Miele@homen avulla

EAN: 4002516775805 / Materiaalin numero: 12484720 /
Vanhan materiaalin numero: 26746670NER

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 150 – 230
Teho, W	2100
Booster, W	3000
TwinBooster, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 140-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2500
Maksimiteho, W	1850
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1700
Maksimiteho, W	1400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2200
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaattiikka	•


KM 7466 FL 125 Edition
Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla




EAN: 4002516775805 / Materiaalin numero: 12484720 /
Vanhan materiaalin numero: 26746670NER

Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Hälytyskello	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmistilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentamissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	620
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	600
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitännätarvikkeiden, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	600
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	11
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	624
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännätäteho, kW	7,30
Liitännäjohdon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä
Etuseteli – GGRP Gourmet-parila	•

KM 7466 FL 125 Edition
Induktioketittotaso omalla ohjauksella
PowerFlex-keittoalue keittämiseen maksimiteholla



KM7466FL (installation drawings)



KM7466FL (installation drawings) onset