

KWT 6322 UG-1

Työtason alle sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open takaavat monipuolisuuden ja huippulaadukkaan muotoilun.



- Samanaikainen viininsäilytys eri lämpötila-alueilla
- Hajuton jääkaappi taataan Active AirClean -suodattimilla
- Esittele viinisi täydellisessä valossa – LED-valaistus
- Tehokas viinien suojaus UV-suodattimilla tummassa lasilevyssä
- Turvallinen viinipullojen säilytys ulosvedettävissä telineissä



EAN: 4002516770367 / Materiaalin numero: 12497000 /
Vanhan materiaalin numero: 36632202EU1

Laitekategoria	
Viinikaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Työtason alle sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Etuseinän väri	Lasiövi
Viinikaapin valaistus	Led-valaistus
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Tarvittavat varusteet	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Pilotettu ovenkahva	Push2open
Push2open	•
Puuhyllyjen määrä	4
Puuhyllyjen materiaali	Pyökki
FlexiFrame-telineiden määrä	3
NoteBoard	Kyllä
Värinätön säilytys	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	TouchControl
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
Lämpötila-alueiden määrä	2
Minimilämpötilan säätöalue, °C	5
Maksimilämpötilan säätöalue, °C	20
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	G
Vuotuinen energiankulutus, kWh	138,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,39
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	820
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	580
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	822
Laitteen syvyys, mm	577
Paino, kg	48,0
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	94

KWT 6322 UG-1

Työtason alle sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open takaavat monipuolisuuden ja huippulaadukkaan muotoilun.



EAN: 4002516770367 / Materiaalin numero: 12497000 /

Vanhan materiaalin numero: 36632202EU1

0,75 litran Bordeaux-pulloja (kpl-määrä) 34 pulloa

Äänitasoluokka (A-D) B

Äänitaso dB(A) re 1 pW 35

Virrankulutus, mA 1500

Jännite, V 220-240

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Liitäntäjohdon pituus, m 2,8

Vakiovarusteet

Active AirClean -suodatin

•


KWT 6322 UG-1

Työtason alle sijoitettava viinikaappi


FlexiFrame ja Push2open takaavat monipuolisuuden ja huippulaadukkaan muotoilun.




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)