

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]
Pesukone, sähkölämmitteinen
ammattitason ohjelma-aika 79 min, helppo asentaa.



- Rummun tilavuus 64 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Ohjaustaulu ruostumatonta terästä ja Mielen kennorumpu
- Valmis liitettäväksi, sisältää pistotulpan
- Ammattitason ohjelma-aika, vain 79 min, kun täyttömäärä on 8.0 kg
- Tilaa säästävä asennus pesutornina



EAN: 4002516790983 / Materiaalin numero: 12506660 /
Vanhan materiaalin numero: 51110801FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	SmartBiz
Etuosa	Lootusvalkoinen
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	64
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,50
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,16
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	52,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,30
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	79
Jäännoškosteus kylmähuuhtelulla, %	49
Linkousnopeus, kierr./min	1400
g-kerroin	535
Testatut käyttötunnit	15000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	DirectSensor 7-segmentin
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa tekstinäyttö	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Vakiosähköliitännät	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitännät	220-240V~ 50HZ
Lämmitysteho, kW	1,90-2,20
Kokonaisliitännätäteho, kW	2,10-2,40
Sulakekoko, A	10
Pistotulpallinen virtajohto	•
Vesiliitännät/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1x 1/2", 3/4" kierrelliitin
Poistopumppu	DN 22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]
Pesukone, sähkölämmitteinen
ammattitason ohjelma-aika 79 min, helppo asentaa.



EAN: 4002516790983 / Materiaalin numero: 12506660 /
Vanhan materiaalin numero: 51110801FIN

Ulkomitat, syvyys, mm	636
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	690
Nettopaino, kg	91,0
Bruttopaino, kg	95
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Linkoustehokkuusluokka (A–G)	B
Painotettu energiankulutus "Eco 40–60" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus "Eco 40–60" -ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	48
Melupäästöluokka (linkousjakso) (A–D)	A
Ilmassa kulkeva melu linkousjakson aikana, dB(A) re 1 pW	69
Ohjelma-aika "Eco 40–60" -ohjelmassa, min	219
Kierrätysaste, %	95
Liitännävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•