

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Pesukone, sähkölämmitteinen ammattitason ohjelma-aika 79 min, helppo asentaa.



- Rummun tilavuus 64 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Ohjaustaulu ruostumatonta terästä ja Mielen kennorumpu
- Valmis liitettäväksi, sisältää pistotulpan
- Ammattitason ohjelma-aika, vain 79 min, kun täyttömäärä on 8.0 kg
- Tilaa säästävä asennus pesutornina



EAN: 4002516790983 / Materiaalin numero: 12506660 / Vanhan materiaalin numero: 51110801FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	SmartBiz
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	64
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun kätsisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimoottori	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg	6,50
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg	0,16
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	52,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,30
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	79
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	49
Linkousnopeus, kierr./min	1400
g-kerroin	535
Testatut käyttötunnit	15000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	DirectSensor 7-segmentin
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa tekstinäyttö	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Vakiosähköliitaintä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitaintä	220-240V~ 50HZ
Lämmitysteho, kW	1,90-2,20
Kokonaisliitaintäteho, kW	2,10-2,40
Sulakekoko, A	10
Pistotulppallinen virtajohto	•
Vesiliitaintä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1x 1/2", 3/4" kierreltiin
Poistopumppu	DN 22

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Pesukone, sähkölämmitteinen ammattitason ohjelma-aika 79 min, helppo asentaa.



EAN: 4002516790983 / Materiaalin numero: 12506660 /
Vanhan materiaalin numero: 51110801FIN

Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	636
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	690
Nettopaino, kg	91,0
Bruttopaino, kg	95
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelyaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Eriytynen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Linkousteholuokka (A–G)	B
Painotettu energiankulutus "Eco 40–60" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus "Eco 40–60" -ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	48
Melupäästöluokka (linkousjakso) (A–D)	A
Ilmassa kulkeva melu linkousjakson aikana, dB(A) re 1 pW	69
Ohjelma-aika "Eco 40–60" -ohjelmassa, min	219
Kierrätysaste, %	95
Liitännävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•