

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Lämpöpumppukuivausrummut

täyttää alan standardit helpolla ja joustavalla asennuksella ilman kanavointia.



- Rummun tilavuus 120.00 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Energiankulutus 50 % pienempi kuin poistoilmakuivausrummuilla*
- Ohjaustaulu ruostumatonta terästä ja Mielen kennorumpu
- Valmis liitettäväksi, sisältää pistotulpan
- Tilaa säästävä asennus pesutornina

* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 50 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

A+++

EAN: 4002516798644 / Materiaalin numero: 12507200 / Vanhan materiaalin numero: 52110801FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	SmartBiz
Etuosa	Lootusvalkoinen
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	120,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	2 l
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,14
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,12
Ohjelma-aika, min	134
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	134
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	112
Testatut käyttötunnit	15000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	DirectSensor 7-segmentin
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa tekstinäyttö	•
Vakiosähköliitännät	
Lämmitystapa	Lämpöpumppu
Sähköliitäntä	220-240V~ 50HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Sulakekoko, A	10
Pistotulppallinen virtajohto	•
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	636
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	690
Nettopaino, kg	53,5

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Lämpöpumppukuivausrummut

täyttää alan standardit helpolla ja joustavalla asennuksella ilman kanavointia.



EAN: 4002516798644 / Materiaalin numero: 12507200 /
Vanhan materiaalin numero: 52110801FIN

Bruttopaino, kg	58
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	920
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,79
Ominaisuudet	
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Nukkashti luukussa	•
SmartBiz kosteudentiivistimen suodatinjärjestelmä	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Hellävarainen kuivaustoiminto	•
Kondenssiveden poisto	•
FragranceDos	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka	A+++
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	161
Äänitaso ohjelmalla puuvilla kaappikuiva ja enimmäistäyttömäärällä, dB(A)	67
Ohjelma-aika vakio-ohjelmassa, min	165
Toiminnan kuvaus	Kondensaattori
Täyttömäärä, kg	8,0
Ilmativiisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen määrä, kg	0,14
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO ₂ e	3
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO ₂ e	0,42
Liitännävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•