

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto

kaksi suurta PowerFlex XL -kaittoaluetta, asennetaan huonetilaan palauttavaksi



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Monipuolinen – Plug&Play tai putken kautta huonet. palauttava
- Reilusti tilaa – 4 isoa kaittoaluetta ja 2 PowerFlex XL -aluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Täysin musta ja tyylikäs

EAN: 4002516778561 / Materiaalin numero: 12509550 / Vanhan materiaalin numero: 26767679NER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
<b>Toimintatilat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Huonetilaan palauttava
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Rasvansuodattimen väri	musta
<b>Kaittoalueen tiedot</b>	
Kaittoalueiden määrä	4
Kaittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>PowerFlex-kaittoalueet</b>	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex XL-Kaittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
<b>Kaittoalue 1</b>	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex XL -kaittoalue
Koko, mm	230x460
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
<b>Kaittoalue 2</b>	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex XL -kaittoalue
Koko, mm	230x460
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect valkoinen
Näytön väri	Valkoinen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto

kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan huonetilaan palauttavaksi



EAN: 4002516778561 / Materiaalin numero: 12509550 /  
Vanhan materiaalin numero: 26767679NER

Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaattikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
ECO-moottori	•
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho minimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	145
Imuteho maksimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	465
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitus toiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdetytspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	238
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	238
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	20

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan huonetilaan palauttavaksi



EAN: 4002516778561 / Materiaalin numero: 12509550 /

Vanhan materiaalin numero: 26767679NER

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
--	-----

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
--	-----

Kokonaisliitântäteho, kW	7,50
--------------------------	------

Jännite, V	230
------------	-----

Taajuus, Hz	50-60
-------------	-------

Liitântäjohdon pituus, m	1,4
--------------------------	-----

### Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
------------	-------


Aktiivihiihisuodatin huonetilaan palauttavaksi asentamista varten	•
---	---

Plug&Play-sovitin	•
-------------------	---

## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrynpisto




kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan huonetilaan palauttavaksi



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing


KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


## KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrypoisto


kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan huonetilaan palauttavaksi




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection  
 Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrypoisto  
 kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan huonetilaan palauttavaksi




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
 14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
 (Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
 (Installation drawing)