

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto

kaksi suurta PowerFlex XL -kaittoaluetta, asennetaan hormiin polstavaksi



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Monipuolisiin polstoliitännöihin
- Reilusti tilaa – 4 isoa kaittoaluetta ja 2 PowerFlex XL -aluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Täysin musta ja tyylikäs



EAN: 4002516779650 / Materiaalin numero: 12512540 / Vanhan materiaalin numero: 26767678DFS

Rakennetyyppi	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
Toimintatilat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Poistoilma
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Rasvansuodattimen väri	musta
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex XL-Keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 150 – 230
Teho, W	2100
Booster, W	3000
TwinBooster, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex XL -keittoalue
Koko, mm	230x460
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex XL -keittoalue
Koko, mm	230x460
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect valkoinen
Näytön väri	Valkoinen
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Alkukuumennusautomaattikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrypoisto

kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan hormiin poistavaksi



EAN: 4002516779650 / Materiaalin numero: 12512540 /
Vanhan materiaalin numero: 26767678DFS

Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,4
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Pyyhkimissuoja	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho minimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	195
Imuteho maksimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	530
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	238
Mitat, mm (syvyys)	520

KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan hormiin poistavaksi




EAN: 4002516779650 / Materiaalin numero: 12512540 /
Vanhan materiaalin numero: 26767678DFS

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	238
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	20
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitännäjohdon pituus, m	2
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrypoisto


kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan hormiin poistavaksi




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7676 FL-A BlackPerfection

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto


kaksi suurta PowerFlex XL -keittoaluetta, asennetaan hormiin poistavaksi




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)