

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrynpisto

ja MattFinish, 2 PowerFlex XL -keittoaluetta, asenn. huonetil. palauttavaksi



- Tyylikäs pinta ainutlaatuisiin keittiöihin – MattFinish
- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Monipuolinen – Plug&Play tai putken kautta huonet. palauttava
- Reilusti tilaa – 4 isoa keittoaluetta ja 2 PowerFlex XL -aluetta
- Verkotus Con@ctivity-toiminnon ja Miele@homen avulla

EAN: 4002516819134 / Materiaalin numero: 12515690 /  
Vanhan materiaalin numero: 26787679NER

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrynpisto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	Kyllä
<b>Toimintatilat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Huonetilaan palauttava
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Naarmuuntumaton pinta	MattFinish
Keraamisen tason väri	Mattamusta
Sormenjälkiä ehkäisevä vaikutus	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Rasvansuodattimen väri	musta
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>PowerFlex-keittoalueet</b>	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex XL-Keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 150 – 230
Teho, W	2100
Booster, W	3000
TwinBooster, W	3650
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex XL -keittoalue
Koko, mm	230x460
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex XL -keittoalue
Koko, mm	230x460
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrypoisto

ja MattFinish, 2 PowerFlex XL -keittoaluetta, asenn. huonetil. palauttavaksi



EAN: 4002516819134 / Materiaalin numero: 12515690 /

Vanhan materiaalin numero: 26787679NER

<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect valkoinen
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Näytön väri	Valkoinen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
ECO-moottori	•
Silence-moottori	•
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Pyyhkimissuoja	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho minimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	145
Imuteho maksimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	465
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

ja MattFinish, 2 PowerFlex XL -keittoaluetta, asenn. huonetil. palauttavaksi



EAN: 4002516819134 / Materiaalin numero: 12515690 /

Vanhan materiaalin numero: 26787679NER

Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Ikkunakosketin liitäntä	•

### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	238
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	238
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	20
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4


### Vakiovarusteet

Virtajohto	Kyllä
Aktiivihiihisiudatin huonetilaan palauttavaksi asentamista varten	•
Plug&Play-sovitin	•


## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrynpisto


ja MattFinish, 2 PowerFlex XL -keittoaluetta, asenn. huonetil. palauttavaksi



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto


ja MattFinish, 2 PowerFlex XL -keittoaluetta, asenn. huonetil. palauttavaksi




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis-drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis-drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis-drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air-drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air-drawing


KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktiokittotaso, jossa integroitu höyrypoisto


ja MattFinish, 2 PowerFlex XL -keittoaluetta, asenn. huonetil. palauttavaksi




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant  
14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation  
(Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play  
(Installation drawing)