

KU 7016 D

Työtason alle sijoitettava jääkaappi

led-valaistus, pakastinlokero, kaksiosaiset ovihyllyt, kompakti muotoilu.



- Optimaalinen ja huoltovapaa led
- Integroitu 4 pakastinosaa
- Joustavat kaksiosaiset ovihyllyt
- Konepestävät ComfortClean-ovihyllyt
- Automaattinen SuperCool-toiminto jäähdyttää ruoan nopeasti



EAN: 4002516779100 / Materiaalin numero: 12519090 /

Vanhan materiaalin numero: 36701610EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Työtason alle sijoitettava laite	•
Oven käisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Verkutus Miele@homella	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	EasyControl
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	115,20
Energiankulutus/24 h, kWh	0,31
Turvallisuus	
Ovihälytyksen merkkiäänä	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	820
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	880
Sijoitusaukon syvyys, mm	560
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	818
Laitteen syvyys, mm	550
Paino, kg	36,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	10
Ilmastoluokka	N-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	92
4* pakastinosan tilavuus, l	14
Kokonaiskäyttötilavuus, l	106

KU 7016 D

Työtason alle sijoitettava jääkaappi

led-valaistus, pakastinlokero, kaksiosaiset ovihyllyt, kompakti muotoilu.



EAN: 4002516779100 / Materiaalin numero: 12519090 /

Vanhan materiaalin numero: 36701610EU1

Pakasteiden lämmönnousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	2,00
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	34
Virrankulutus, mA	2000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet


Munalokero

•


KU 7016 D

Työtason alle sijoitettava jääkaappi


led-valaistus, pakastinlokero, kaksiosaiset ovihyllyt, kompakti muotoilu.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)