

## KU 7030 D

Työtason alle sijoitettava jääkaappi  
led-valaistus, DynaCool ja ComfortClean, kompakti muotoilu.



- Optimaalinen ja huoltovapaa led
- DynaCool
- Konepestävät ComfortClean-ovihyllyt
- Automaattinen SuperCool-toiminto jäähdyttää ruoan nopeasti
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi



EAN: 4002516779230 / Materiaalin numero: 12519150 /  
Vanhan materiaalin numero: 36703010EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin integroitava laite	•
Työtason alle sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	Ulosvedettävä uunivaunu
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotos Miele@homella	•
DynaCool	•
SoftClose	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	3
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	73,90
Energiankulutus/24 h, kWh	0,20
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	820
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	880
Sijoitusaukon syvyys, mm	560
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	818
Laitteen syvyys, mm	550
Paino, kg	39,0
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	10
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	125
Kokonaiskäyttötilavuus, l	124
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	2000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10

## KU 7030 D

Työtason alle sijoitettava jääkaappi  
led-valaistus, DynaCool ja ComfortClean, kompakti muotoilu.




EAN: 4002516779230 / Materiaalin numero: 12519150 /  
Vanhan materiaalin numero: 36703010EU1


Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•

## KU 7030 D


Työtason alle sijoitettava jääkaappi  
led-valaistus, DynaCool ja ComfortClean, kompakti muotoilu.



KU7030D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß  
(installation drawings)



KU7030D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7030D, Built-under, installation drawing (\*footnote)  
(installation drawings)